

Garant**VHM freza, be dangos, Ø h10 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209300 4
GTIN	4045197859372
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Speciali geometrija **plastiko apdirbimui**.**Platūs grioveliai geram drožlės pašalinimui.****Paskirtis:**Įvairių **plastikų apdirbimui** ir **kontūrų frezavimui**.**Pastaba:****Naujas produktas vietoje Nr. 209310.****Techninis aprašymas**

Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Sužeminto koto Ø D ₁	3,8 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	15 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	20 mm
Pastūma f _z grioveliams frezuoti PMMA	0,015 mm
Dantų skaičius Z	1
Koto Ø D _s	4 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	23 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	105 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	190 m/min	N
PE-HD	tinka	140 m/min	N
PA 66	tinka	160 m/min	N
PEEK	tinka	140 m/min	N
PF 31	tinka	120 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	180 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Oras

tinka