

Garant**VHM freza, be dangos, Ø h10 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209300 10
GTIN	4045197859419
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Speciali geometrija **plastiko apdirbimui**.**Platūs grioveliai geram drožlės pašalinimui.****Paskirtis:**Įvairių **plastikų apdirbimui** ir **kontūrų frezavimui**.**Pastaba:****Naujas produktas vietoje Nr. 209310.****Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	32 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Dantų skaičius Z	1
Pjovimo briaunos Ø D_c	10 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Bendras ilgis L	75 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti PMMA	0,04 mm
Sužeminto koto Ø D_1	9,8 mm
Koto Ø D_s	10 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	25 mm

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	23 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Darbinis plotis a _e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	ribotai tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	105 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	190 m/min	N
PE-HD	tinka	140 m/min	N
PA 66	tinka	160 m/min	N
PEEK	tinka	140 m/min	N
PF 31	tinka	120 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	180 m/min	N
Cu	tinka	150 m/min	N
CuZn	ribotai tinka	180 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Oras

tinka