

Garant
VHM toroidinė freza, DLC, Ø h6 DC / R1: 10/0,5mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	206230 10/0,5
GTIN	4045197860279
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Su patobulinta **DLC danga** sp^2 .

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai **poliruoti** sraigtiniai grioveliai, kuriais **puikiai pasišalina** ilgos aliuminio drožlės.

Tolerancija:

· **kampo spindulys**

$R_1 = 0,5$ tolerancija $\pm 0,02$.

$R_1 > 0,5 - 1,5$ tolerancija $\pm 0,03$.

$R_1 > 1,5$ tolerancija $\pm 0,05$.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA! Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 206255.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos ilgis L_c	22 mm
Dantų skaičius Z	3
Bendras ilgis L	72 mm
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	30 mm
Sužeminto koto $\varnothing D_1$	9,2 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,05 mm

Pastūma f_z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,05 mm
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	10 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunos spindulys R_1	0,5 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis \varnothing	h6
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D frezavimui kopijuojant
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	480 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	440 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	400 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N

PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	130 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		
Paslaugos			

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB