

Garant**VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206266 4
GTIN	4045197860620
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiškai **HPC / HSC sąlygomis**.
Laikantis specialios frezavimo strategijos **galima apdirbti didelį kiekį medžiagos**.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 206272.
Įrankius galima perglažti.

Techninis aprašymas

Programavimo spindulys	0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	16 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Bendras ilgis L	58 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,076 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	2,5 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	4 mm
Dantų skaičius Z	2
Sužeminto koto Ø D_1	3,6 mm
Matmuo $a_{p \text{ maks.}}$ praėjimų skaičius	0,25 mm

Reguliuojamas kampas κ	10,5 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h9
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Galinė toroidinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	155 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	145 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB