

Garant**VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	206266 16
GTIN	4045197860682
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui apdirbant kompleksiskai **HPC / HSC sąlygomis**.
Laikantis specialios frezavimo strategijos **galima apdirbti didelį kiekį medžiagos**.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 206272.
Įrankius galima pergalašti.

Techninis aprašymas

Koto Ø D_s	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	8,8 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,344 mm
Dantų skaičius Z	4
Sužeminto koto Ø D_1	14,5 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	35 mm
Matmuo $a_{p \text{ maks.}}$ praėjimų skaičius	1 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Programavimo spindulys	2,5 mm

Reguliuojamas kampas κ	14 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h9
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	15 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Kotas	DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Galinė toroidinė freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	155 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	150 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	145 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	90 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB