

**Garant**
**Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: L1020**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540709 L1020
GTIN	4045197522566
Produktų klasė	51D

**Aprašymas**
**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalintas kūgis“** (KEL).

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalinto kūgio formos

Galvos Ø: 10 mm

Galvutės ilgis: 20 mm

Bendras ilgis: 60 mm

Koto Ø: 6 mm

**Techninis aprašymas**

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Forma	suapvalinto kūgio formos
Forma	L1020
Galvos Ø	10 mm
Bendras ilgis	60 mm
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)

Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	20 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		