

**Garant****Freza Z1 - rupiam apdirbimui, HM, Tipas: C1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540600 C1225
GTIN	4045197155801
Produktų klasė	51D

**Aprašymas****Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

**GARANT** frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalintas cilindras“** (WRC).

**Paskirtis:**

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

**Techninis aprašymas**

Forma	C1225
Dantų smulkumas	stambiadantis
Bendras ilgis	65 mm
Galvos Ø	12 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z1
Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z1
Ašmenys	HM

Produkto rūšis

Freza

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		
Mediena	ribotai tinka		