

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.4-40****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130030 NO.4-40 |
| GTIN | 4062406034313 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 2,85 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,27 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------|
| Bendras ilgis L | 56 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio Ø | 2,85 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Kiaurymės Ø | 2,27 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Koto kvadratas □ | 2,7 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Norma | DIN 371 |
| Sriegio gylis | 8,55 mm |
| Sriegio žingsnis | 0,635 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 3,5 mm |
| Vijų skaičius colyje | 40 |
| Sriegio tipas | UNC |
| Sriegio dydis | 4-40 UNC |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki $3 \times D$, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |