

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.7/8-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 1.7/8-16
GTIN	4062406036317
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 47,625 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 46,1 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,588 mm
Kiaurymės Ø	46,1 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto kvadratas □	29 mm
Sriegio Ø	47,625 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D _s	36 mm

Sriegio gylis	95,25 mm
Vijų skaičius colyje	16
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	250 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.7/8-16 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius