

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.12-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 NO.12-24
GTIN	4062406034511
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 5,49 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,47 mm

Techninis aprašymas

Sriegio gylis	16,47 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	5,49 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Koto kvadratas □	4,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Norma	DIN 371
Kiaurymės Ø	4,47 mm
Vijų skaičius colyje	24
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	80 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	12-24 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius