

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.3-56****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130030 NO.3-56
GTIN	4062406000189
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 56

Sriegio Ø: 2,52 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,15 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	0,454 mm
Norma	DIN 371
Kiaurymės Ø	2,15 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Sriegio Ø	2,52 mm

Vijų skaičius colyje	56
Ašmenys	HSS E
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Sriegio gylis	7,56 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	3-56 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius