

Garant**Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: D1614****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	540709 D1614
GTIN	4045197679819
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma D „Rutulys“** (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: rutulio formos

Galvos Ø: 16 mm

Galvutės ilgis: 14 mm

Bendras ilgis: 54 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Forma	D1614
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Forma	rutulio formos
Galvos Ø	16 mm
Bendras ilgis	54 mm

Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	14 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		