

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 13/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 13/16-20
GTIN	4062406039691
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 20,638 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 19,6 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,27 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Kiaurymės Ø	19,6 mm
Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	14,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	20,638 mm

Vijų skaičius colyje	20
Sriegio gylis	41,3 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D _s	18 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	13/16-20 UNEF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius