

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.7/8-10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.7/8-10
GTIN	4062406040826
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 47,625 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 45,3 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	47,625 mm
Koto Ø D _s	36 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	95,25 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Bendras ilgis L	250 mm

Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	10
Koto kvadratas □	29 mm
Kiaurymės Ø	45,3 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1.7/8-10 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius