

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.9/16-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130035 1.9/16-8
GTIN	4062406040512
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 39,688 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 36,7 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	8
Ašmenys	HSS E
Sriegio Ø	39,688 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	200 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4

Koto kvadratas □	24 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	79,38 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Kiaurymės Ø	36,7 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.9/16-8 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius