

**Garant****Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.3-56****Užsakymo data**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130035 NO.3-56 |
| GTIN             | 4062406038762  |
| Produktų klasė   | 10N            |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 56

Sriegio Ø: 2,52 mm

Bendras ilgis L: 50 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 2,15 mm

**Techninis aprašymas**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Koto Ø D <sub>s</sub> | 2,8 mm   |
| Vijų skaičius colyje  | 56       |
| Ašmenys               | HSS E    |
| Bendras ilgis L       | 50 mm    |
| Kiaurymės Ø           | 2,15 mm  |
| Sriegio gylis         | 7,56 mm  |
| Sriegio žingsnis      | 0,454 mm |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Koto kvadratas □             | 2,1 mm                                       |
| Drožlių griovelių skaičius   | 3  |
| Norma                        | DIN 371                                      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z   | 3  |
| Sriegio Ø                    | 2,52 mm                                      |
| Sriegio tipas                | UNF  |
| Sriegio dydis                | 3-56 UNF                                     |
| Danga                        | TiN  |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B   |
| Tolerancijos klasė           | 1B   |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B   |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |