

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.3/4-5****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 130035 1.3/4-5 |
| GTIN | 4062406040727 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 5

Sriegio Ø: 44,45 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D_s: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 39,26 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------|
| Sriegio žingsnis | 5,08 mm |
| Vijų skaičius colyje | 5 |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Kiaurymės Ø | 39,26 mm |
| Bendras ilgis L | 220 mm |
| Sriegio gylis | 88,9 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Norma | DIN 376 |

| | |
|------------------------------|--|
| Ašmenys | HSS E |
| Koto Ø D _s | 36 mm |
| Sriegio Ø | 44,45 mm |
| Koto kvadratas □ | 29 mm |
| Sriegio tipas | UNC |
| Sriegio dydis | 1.3/4-5 UNC |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |