

Garant**Mašininis sriegiklis kiaurosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.1/4-10****Užsakymo data**

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130035 1.1/4-10 |
| GTIN | 4062406040178 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 31,75 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 25 mm

Koto kvadratas □: 20 mm

Kiaurymės Ø: 29,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------|
| Sriegio žingsnis | 2,54 mm |
| Koto Ø D _s | 25 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Koto kvadratas □ | 20 mm |
| Bendras ilgis L | 180 mm |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 63,5 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Sriegio Ø | 31,75 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Kiaurymės Ø | 29,5 mm |
| Vijų skaičius colyje | 10 |
| Sriegio tipas | UNS |
| Sriegio dydis | 1.1/4-10 UNS |
| Danga | TiN |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | ASME B1.1 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,10 |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,20 |
| Tolerancijos klasė | 2B |
| Tolerancijos klasė | 1B |
| Tolerancijos klasė | 2B +0,05 |
| Tolerancijos klasė | 3B |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |