

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.1/8-7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1.1/8-7
GTIN	4062406044541
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 7

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 24,87 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	3,629 mm
Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	180 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	71,44 mm
Sriegio Ø	28,575 mm

Kiaurymės Ø	24,87 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Vijų skaičius colyje	7
Koto Ø D _s	22 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1.1/8-7 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius