

Garant**Freza, HM, Tipas: R0812**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

541000 R0812

GTIN

4045197521927

Produktų klasė

51D

Aprašymas

Modelis:

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Užvartų nuėmimo freza (išorinė)** su plokščiu antgaliu ant galvos ir spinduliu briaunų apvalinimui.

Speciali forma „Užvartų nuėmimas“ (R), išorinis.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Apsukų skaičiaus frezoms, kurių bendras ilgis siekia 120 mm, sumažinimas iki maks. 11000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Galvos Ø

8 mm

Forma

99 (kai d = 10)

Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Bendras ilgis	52 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Forma	R0812
Koto Ø	6 mm
Spindulys	2,5 mm
Galvutės ilgis	12 mm
Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza