

Garant
Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: F0618

Užsakymo data

Užsakymo numeris	540709 F0618
GTIN	4045197522528
Produktų klasė	51D

Aprašymas
Modelis:

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma F „Apvalus lankas“** (RBF).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalintos elipsės formos

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis: 18 mm

Bendras ilgis: 50 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Forma	F0618
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Bendras ilgis	50 mm
Galvos Ø	6 mm
Forma	suapvalintos elipsės formos

Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	18 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		