

**Garant****Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: 1.13/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 1.13/16-16
GTIN	4062406042981
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 46,037 mm

Bendras ilgis L: 250 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 44,5 mm

**Techninis aprašymas**

Koto kvadratas □	29 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Sriegio gylis	92 mm
Norma	DIN 376
Bendras ilgis L	250 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio Ø	46,037 mm

Kiaurymės Ø	44,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Vijų skaičius colyje	16
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UN-LH
Sriegio dydis	1.13/16-16 UN LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius