

Garant
Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1.1/8-10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130040 1.1/8-10
GTIN	4062406044527
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 10

Sriegio Ø: 28,575 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 26,25 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	180 mm
Koto Ø D _s	22 mm
Sriegio žingsnis	2,54 mm
Sriegio Ø	28,575 mm
Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio gylis	71,44 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	26,25 mm
Koto kvadratas □	18 mm
Vijų skaičius colyje	10
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	1.1/8-10 UNS
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius