

Garant
VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 20 mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	202269 20
GTIN	4045197865298
Produktų klasė	11X

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 38 mm

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 54 mm

Sužeminto koto Ø D_1 : 19,7 mm

Bendras ilgis L: 104 mm

Koto Ø D_s : 20 mm

Techninis aprašymas

Kotas	DIN 6535 HB su h6
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Koto forma	HB
Sužeminto koto Ø D_1	19,7 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,5 mm
Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos ilgis L_c	38 mm
Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Koto $\emptyset D_s$	20 mm
Bendras ilgis L	104 mm
Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	54 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza

Paslaugos

Koto užgalandimas karštojo užspaudimo patronui su apsaugine funkcija Įrankio koto $\emptyset 20 \text{ mm}$

SZ2025 20