

Garant**Mašininiai sriegikliai kiaurosioms kiaurymėms, kairinis sriegis, TiN, Tipas: NO.2-56****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130036 NO.2-56
GTIN	4062406040994
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 56

Sriegio Ø: 2,18 mm

Bendras ilgis L: 45 mm

Koto Ø D_s: 2,8 mm

Koto kvadratas □: 2,1 mm

Kiaurymės Ø: 1,78 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,454 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto Ø D _s	2,8 mm
Sriegio Ø	2,18 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Kiaurymės Ø	1,78 mm
Vijų skaičius colyje	56

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio gylis	6,54 mm
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	45 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNC-LH
Sriegio dydis	2-56 UNC LH
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius