

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 15/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 15/16-20
GTIN	4062406044299
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 23,812 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 22,7 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	14,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	160 mm
Kiaurymės Ø	22,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	59,53 mm

Norma	DIN 376
Koto $\varnothing D_s$	18 mm
Sriegio \varnothing	23,812 mm
Vijų skaičius colyje	20
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	15/16-20 UNEF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $2 \times D$ kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius