

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 1-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 1-8
GTIN	4062406044404
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 25,4 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 22,15 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto Ø D _s	20 mm
Sriegio gylis	63,5 mm
Vijų skaičius colyje	8
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Kiaurymės Ø	22,15 mm

Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	16 mm
Sriegio Ø	25,4 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1-8 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius