



Freza Z3 - pusiau glotniam apdirbimui su drožlialaužiu, HSS, Tipas: NS1230



Užsakymo data

Užsakymo numeris	541200 NS1230
GTIN	4045197156327
Produktų klasė	52D

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos: E, NS, K.

Koto Ø 6 mm. **Speciali forma NS „Kampas“ su galiniais dantimis** (WKNS).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Apsukų skaičiaus frezoms, kurių bendras ilgis siekia 120 mm, sumažinimas iki maks. 11000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Galvos Ø	12 mm
Forma	„Kampas“ su galiniais dantimis
Kampas	8 laipsniai
Forma	NS1230
Bendras ilgis	70 mm
Koto Ø	6 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Dantų forma	su drožlialaužiu
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Galvutės ilgis	30 mm

Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Freza