

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 13/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 13/16-16
GTIN	4062406044183
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 20,638 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 19,1 mm

Techninis aprašymas

Norma	DIN 376
Koto kvadratas □	14,5 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	19,1 mm
Sriegio gylis	51,6 mm
Koto Ø D _s	18 mm

Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	140 mm
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio Ø	20,638 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	13/16-16 UN
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius