

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 13/16-20****Užsakymo data**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 130040 13/16-20 |
| GTIN             | 4062406044176   |
| Produktų klasė   | 10N             |

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 20,638 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 19,6 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4       |
| Ašmenys                    | HSS E   |
| Sriegio žingsnis           | 1,27 mm |
| Kiaurymės Ø                | 19,6 mm |
| Koto kvadratas □           | 14,5 mm |
| Norma                      | DIN 376 |
| Drožlių griovelių skaičius | 4       |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Bendras ilgis L              | 140 mm                                       |
| Vijų skaičius colyje         | 20                                           |
| Sriegio gylis                | 51,6 mm                                      |
| Koto Ø D <sub>s</sub>        | 18 mm                                        |
| Sriegio Ø                    | 20,638 mm                                    |
| Sriegio tipas                | UNEF                                         |
| Sriegio dydis                | 13/16-20 UNEF                                |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | ASME B1.1                                    |
| Tolerancijos klasė           | 1B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,10                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,20                                     |
| Tolerancijos klasė           | 2B                                           |
| Tolerancijos klasė           | 2B +0,05                                     |
| Tolerancijos klasė           | 3B                                           |
| Kreipiančiosios dalies forma | C                                            |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne                                           |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2xD kai kiaurymė aklinoji                |
| Pjovimo kryptis              | dešininė                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be                                           |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |