

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 7/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 7/16-20
GTIN	4062406043773
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 11,112 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 9,9 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	110 mm
Sriegio Ø	11,112 mm
Koto Ø D _s	9 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 376

Sriegio gylis	27,78 mm
Sriegio žingsnis	1,27 mm
Kiaurymės Ø	9,9 mm
Vijų skaičius colyje	20
Koto kvadratas □	7 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	7/16-20 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius