

Garant
Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.10-24

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130040 NO.10-24
GTIN	4062406043407
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 24

Sriegio Ø: 4,826 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 3,82 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	4,9 mm
Sriegio žingsnis	1,058 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	4,826 mm
Norma	DIN 371
Drožlių griovelių skaičius	3

Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12,1 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Vijų skaičius colyje	24
Kiaurymės Ø	3,82 mm
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	10-24 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius