

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: NO.5-44****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130040 NO.5-44
GTIN	4062406043285
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 44

Sriegio Ø: 3,175 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto Ø D_s: 3,5 mm

Koto kvadratas □: 2,7 mm

Kiaurymės Ø: 2,7 mm

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,577 mm
Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 371
Kiaurymės Ø	2,7 mm
Koto kvadratas □	2,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Vijų skaičius colyje	44

Koto Ø D _s	3,5 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Sriegio gylis	7,9 mm
Sriegio Ø	3,175 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	5-44 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Tolerancijos klasė	3B
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius