

Garant**Freza, HM, Tipas: R1015****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	541000 R1015
GTIN	4045197156266
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Užvartų nuėmimo freza (išorinė)** su sferine galvute briaunoms užapvalinti.

Speciali forma „Užvartų nuėmimas“ (R), išorinis.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Apsukų skaičiaus frezoms, kurių bendras ilgis siekia 120 mm, sumažinimas iki maks. 11000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	55 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys

Forma	Užvartų nuėmimas
Forma	R1015
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Galvos Ø	10 mm
Koto Ø	6 mm
Spindulys	8 mm
Galvutės ilgis	15 mm
Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza