

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.11/16-8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 1.11/16-8
GTIN	4062406049607
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 8

Sriegio Ø: 42,86 mm

Bendras ilgis L: 220 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Koto kvadratas □: 29 mm

Kiaurymės Ø: 39,9 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	39,9 mm
Sriegio gylis	107,15 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	42,86 mm
Sriegio žingsnis	3,175 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D <sub>s</sub>	36 mm

Bendras ilgis L	220 mm
Koto kvadratas □	29 mm
Vijų skaičius colyje	8
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	1.11/16-8 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius