


VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 6mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	202296 6
GTIN	4045197866417
Produktų klasė	12X

Aprašymas
Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Techninis aprašymas

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Pjovimo briaunos ilgis L_c	13 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,04 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	6 mm
Dantų skaičius Z	3
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,05 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Koto forma	HB
Koto Ø D_s	6 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	45 laipsniai

Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D pjaunant
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	160 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	60 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	M
Ketus (G)	tinka	75 m/min	K
Uni	ribotai tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	tinka		

