

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1.5/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 1.5/16-18
GTIN	4062406049171
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNEF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 33,338 mm

Bendras ilgis L: 200 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 32,1 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Sriegio Ø	33,338 mm
Sriegio žingsnis	1,411 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Vijų skaičius colyje	18
Sriegio gylis	83,3 mm

Drožlių griovelių skaičius	4
Koto $\varnothing D_s$	28 mm
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės \varnothing	32,1 mm
Koto kvadratas \square	22 mm
Sriegio tipas	UNEF
Sriegio dydis	1.5/16-18 UNEF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius