

Garant**Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: F1630****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 540709 F1630 |
| GTIN | 4045197522542 |
| Produktų klasė | 51D |

Aprašymas**Modelis:**

Koto Ø 6 mm.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma F „Apvalus lankas“** (RBF).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Koto Ø: 6 mm

Forma: suapvalintos elipsės formos

Galvos Ø: 16 mm

Galvutės ilgis: 30 mm

Bendras ilgis: 70 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Bendras ilgis | 70 mm |
| Forma | F1630 |
| Forma | suapvalintos elipsės formos |
| Dantų smulkumas | labai rupiam apdirbimui (NE / Al) |
| Galvos Ø | 16 mm |
| Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z9 |

| | |
|----------------|-------|
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvutės ilgis | 30 mm |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | ribotai tinka | | |