

**Garant****Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 1/4-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 1/4-20
GTIN	4062406048044
Produktų klasė	10N

**Aprašymas****Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 6,35 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 5,11 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio gylis	15,9 mm
Ašmenys	HSS E
Koto Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Vijų skaičius colyje	20
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	5,11 mm
Koto kvadratas □	5,5 mm

Sriegio žingsnis	1,27 mm
Sriegio Ø	6,35 mm
Norma	DIN 371
Bendras ilgis L	80 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	1/4-20 UNC
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius