

Garant**Freza, HM, Tipas: J1613****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	541000 J1613
GTIN	4045197521910
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. Kūgio forma **gilinimui** ir **nuožulų darymui**.

Speciali forma „Kūginis gilintuvas“ (KSK). Kampas 90°.

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Pastaba:

Apsukų skaičiaus frezoms, kurių bendras ilgis siekia 120 mm, sumažinimas iki maks. 11000 min⁻¹

Techninis aprašymas

Forma	J1613
Bendras ilgis	53 mm
Dantų smulkumas	vidutinio stambumo dantys
Kampas	90 laipsniai
Galvos Ø	16 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z3
Forma	Kūginio gilintuvo formos
Koto Ø	6 mm

Galvutės ilgis	13 mm
Serija	Dantų forma Z3
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza