



Žiedlapinis šlifavimo diskas V2 Power, (CER), nuožulniai plokščia lėkštelė nerūdijančiajam plienui, Ø 115 mm, Grūdėtumas: 40



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 565481 40 |
| GTIN | 4027497391059 |
| Produktų klasė | 53L |

Aprašas

Aprašymas:

Patentuota plokštelių pjautuvo forma ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą. Aukštos kokybės konstrukcija ant lakštinio plieno arba stiklo pluošto lėkštelės mažina triukšmą ir vibravimą.

ZA: Grynas **irkonio korundas** ant audinio iš poliesterio ir medvilnės. Dėl atviros grūdelių struktūros labai abrazyvus.

ZA-Power: Specialus **irkonio korundo mišinys** su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga. Jokio užsiteršimo ar sustiklėjimo dėl šaltojo šlifavimo.

CER: Didžiausias šlifavimo našumas, **keraminiai grūdeliai** su pasigalandimo efektu. Jokio sustiklėjimo arba perkaitimo. Puikiai tinka ir briaunų šlifavimui.

SiC: Ypač stambūs **silicio karbido grūdeliai**, neužsiteršia. Labai gerai tinka aliuminiui ir pluoštu sutvirtintoms medžiagoms.

CER: Didžiausias šlifavimo našumas, **keraminiai grūdeliai** su pasigalandimo efektu. Nesustiklėja ir neperkaista. Labai gerai tinka ir briaunų šlifavimui.

Paskirtis:

Universalus. Didelis patvarumas ir žemas vibracijos lygis.

Pastaba:

Žiedlapinius šlifavimo diskus be lėkštelės SLTflex minkštam šlifavimui, kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui ir pan. rasite Nr. 566300.

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Forma: nuožulniai plokščia

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Grūdėtumas | 40 |
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |
| Forma | nuožulniai plokščia |
| DiskoØ | 115 mm |
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 115 mm |
| Laikančioji lėkštelė | Lėkštelė iš stiklo pluošto |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |