

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.10-56****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 NO.10-56
GTIN	4062406047825
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNS

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 56

Sriegio Ø: 4,826 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 4,39 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	4,39 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Sriegio Ø	4,826 mm
Sriegio žingsnis	0,454 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Sriegio gylis	12,1 mm
Vijų skaičius colyje	56
Ašmenys	HSS E
Koto kvadratas □	4,9 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio tipas	UNS
Sriegio dydis	10-56 UNS
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2×D kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius