

Garant**Freza Z9 – labai rupiam apdirbimui (NE/Al), HM, Tipas: F1225****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	543709 F1225
GTIN	4045197522382
Produktų klasė	51D

Aprašymas**Modelis:**

Ypač tvirtas 8 mm Ø kotas.

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio. **Forma „Užapvalinta elipsė“** (RBF).

Paskirtis:

Frezavimui didelėmis apkrovomis.

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

Forma	suapvalintos elipsės formos
Forma	F1225
Bendras ilgis	65 mm
Galvos Ø	12 mm
Dantų smulkumas	labai rupiam apdirbimui (NE / Al)
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	Z9
Koto Ø	8 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Serija	Dantų forma Z9

Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	ribotai tinka		