

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 15/16-16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 15/16-16
GTIN	4062406048785
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UN

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 23,812 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 22,3 mm

Techninis aprašymas

Drožlių griovelių skaičius	4
Bendras ilgis L	160 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio gylis	59,53 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Vijų skaičius colyje	16
Koto kvadratas □	14,5 mm

Norma	DIN 376
Ašmenys	HSS E
Kiaurymės Ø	22,3 mm
Sriegio žingsnis	1,588 mm
Sriegio Ø	23,812 mm
Sriegio tipas	UN
Sriegio dydis	15/16-16 UN
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akloji
Pjovimo kryptis	dešinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius