

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.8-36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 NO.8-36
GTIN	4062406047801
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Vijų skaičius colyje: 36

Sriegio Ø: 4,166 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,5 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	36
Drožlių griovelių skaičius	3
Norma	DIN 371
Sriegio žingsnis	0,706 mm
Kiaurymės Ø	3,5 mm
Koto Ø D _s	4,5 mm
Sriegio gylis	10,4 mm

Bendras ilgis L	63 mm
Sriegio Ø	4,166 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	3,4 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	8-36 UNF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė akliñoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius