

Garant**Mašininis sriegiklis aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: NO.2-64****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130045 NO.2-64
GTIN	4062406047702
Produktų klasė	10N

Aprašymas**Pastaba:**

Pristatymo laikas: 91 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 25 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	1,9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelų skaičius	3
Sriegio Ø	2,184 mm
Ašmenys	HSS E
Sriegio žingsnis	0,397 mm
Sriegio gylis	5,46 mm
Norma	DIN 371
Vijų skaičius colyje	64
Koto Ø D _s	2,8 mm
Koto kvadratas □	2,1 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Sriegio tipas	UNF

Sriegio dydis	2-64 UNF
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 2xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius