



## Freza dantų forma INOX – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: D1210



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	547200 D1210
GTIN	4007220900543
Produktų klasė	55F

### Aprašymas

#### Modelis:

**Patobulintos formos dantų geometrija** užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto Ø 6 mm.

#### Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta **austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno**, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis	51 mm
Forma	D1210
Forma	rutulys
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	INOX
Galvos Ø	12 mm
Dantų smulkumas	stambiadantis
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	10 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		