



Freza dantų forma INOX – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: F1225



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 547200 F1225 |
| GTIN | 4007220900567 |
| Produktų klasė | 55F |

Aprašymas

Modelis:

Patobulintos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta **austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno**, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Bendras ilgis | 65 mm |
| Forma | F1225 |
| Dantų smulkumas | stambiadantis |
| Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | INOX |
| Galvos Ø | 12 mm |
| Forma | suapvalintos elipsės formos |
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvutės ilgis | 25 mm |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |