

**Pluoštinis diskas XF 850 (CER), Ø 115 mm, Grūdėtumas: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566456 40
GTIN	4018875668740
Produktų klasė	56V

**Aprašymas****Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

**Universalus pluoštinis diskas VSM XF 850 labai našus, abrazyvus** ir ilgai patvarus. Šaltas šlifavimas. Puikiai tinka visiems legiruotiems plienams ir aliuminio lydiniams. Grūdelių rūšis: **keraminiai mišrūs ZA grūdeliai su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)**.

**Paskirtis:**

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650/6670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	40
DiskoØ	115 mm
Serija	XF850

Šlifavimo priemonės	Keraminiai mišrūs ZA grūdėliai su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Pluoštinis diskas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 115 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
maksimalus sūkių skaičius	13300 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Atraminė lėkštelėstandi / su grioveliais Išorinis Ø 115 mm	566672 115
ISO atraminė lėkštelėvidutinio standumo / su grioveliais Išorinis Ø 108 mm	566670 108
ISO atraminė lėkštelėlanksti / lygi Išorinis Ø 108 mm	566650 108