

## Garant

### Mašininiai sriegikliai kiaurosoms ir aklinosioms kiaurymėms, be dangos, Tipas: 3.1/2-4



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130050 3.1/2-4
GTIN	4062406052850
Produktų klasė	10N

#### Aprašymas

##### Pastaba:

Pristatymo laikas: 35 kalendorinės dienos

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.

Speciali gamyba – grąžinimas negalimas

Sriegio tipas: UNC

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 4

Sriegio Ø: 88,9 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Koto kvadratas □: 39 mm

Kiaurymės Ø: 82,41 mm

#### Techninis aprašymas

Ašmenys	HSS
Sriegio gylis	133,35 mm
Koto kvadratas □	39 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Vijų skaičius colyje	4
Sriegio Ø	88,9 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Sriegio žingsnis	6,35 mm
Kiaurymės Ø	82,41 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Drožlių griovelių skaičius	10
Sriegio tipas	UNC
Sriegio dydis	3.1/2-4 UNC
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	ASME B1.1
Tolerancijos klasė	2B +0,10
Tolerancijos klasė	3B
Tolerancijos klasė	2B +0,20
Tolerancijos klasė	2B
Tolerancijos klasė	1B
Tolerancijos klasė	2B +0,05
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius